

**Multinorm-takki, luontainen, keltainen / merensininen, Vain yksi koko: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	091680 M
GTIN	7330509625934
Tuoteluokka	04T

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen ja muotoilultaan moderni Multinorm-vaatesarja. Tehokkaasti suojaava ja erittäin miellyttävä käytössä. Muodikkaat leikkaukset, laadukkaat tekstiilit ja erinomainen viimeistely takaa miellyttävän käytön ja pitkäikäisyyden.

Luontainen Multinorm-takki kestävää materiaalia, peitetty yksisuuntainen metallivetoketju.

Edestä

takki on lyhyempi liikkumisvapauden vuoksi ja takaa pidempi parhaan mahdollisen suojauksen takaamiseksi.

- **Läpälliset ja painonapilliset etutaskut.**
- **Rintataskussa peitetty vetoketju.**
- **Silmukat mittalaitteiden tai mikrofonin kiinnittämistä varten.**
- **Pidennetty selkäosa.**
- **Tarrakiinnityksellä säädettävä helma.**
- **Paloa hidastavat heijastinnauhat, joissa on kaksoissaumat.**

Standardi:

- **EN ISO 20471, koko S luokka 2, alk. koko M luokka 3.**
- **EN 1149-5.**
- **EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²**
- **EN ISO 11611, luokka 1 A1+A2.**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.**

· EN ISO 13034 PB 6.

Tekninen kuvaus

Vain yksi koko	M
Sukupuoli	Miehille ja naisille
Kangaskoostumus	30 % polyesteriä
Kangaskoostumus	44 % modakryyliä
Kangaskoostumus	20 % polyamidi
Kangaskoostumus	1% erikoiskuitu
Kangaskoostumus	5 % aramidia
Materiaalin paino / kankaan paksuus	260 g/m ²
Pesu	Soveltuu teolliseen pesuun
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Pesu	Soveltuu teolliseen pesuun
Väri	keltainen / merensininen
Standardi	EN 13034-6
Standardi	EN ISO 20471
Standardi	EN IEC 61482-2
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa
Tuotetyyppi	Huomiotakki