



Digitaalinen mittakello kosketustoiminnolla ja i-wi Asteikkojako 0,0001 mm., Mittausalue: 12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434660 12,5
GTIN	4059192066529
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Huipputarkka digitaalinen mittakello, erittäin suuri numeronäyttö ja integroitu toleranssinäyttö, jossa käytetään selkeitä, värillisiä LED-valoja ja näytön symboleja mittausrvojen luokittelua varten. Karkaistu lasinen etuosa, jossa on kulumattomat kosketusnäppäimet, näyttö käännettävissä 280°.

Kaksisuuntainen datalähtö ja integroitu langaton i-wi-järjestelmä mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon mihin tahansa tietokoneeseen.

Toiminto:

PRESET (3 arvoa), toleranssi- ja varoitusrajat (3 toleranssia), värillinen LED-näyttö tilasta riippuen: Hyvä / hylky / jälkikäsitteily / varoitusrajat, ABS (näyttö voidaan nollata menettämättä PRESET-viitettä), kerroin (mittausvälin kerroin), LOCK-toiminto (yleinen näppäinlukko valikossa), DATA (tiedonsiirto) / HOLD (nykyisen mittausrvon jäädyttäminen). IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2450.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema valittavissa	0,00001 tuuma
Mittausvoima	0,65 – 0,90 N
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,0018 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Kotelon Ø	58,4 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Lukema valittavissa	0,0001 mm
Mittausalue	0 - 12,5 mm
Kalibrointi	C1
Rungon paksuus	35,8 mm
Silmukka mittakellon takakannessa	ei
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Numerokorkeus	11 mm
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434660-12,5>

