

Garant EASYFIX

GARANT easyFix Flex Power, tyyppi: USB**Tilaustiedot**

Tilausnumero	957520 USB
GTIN	4069515041355
Tuoteluokka	91F

Kuvaus**Malli:**

GARANT easyFix Flex Powerin avulla kaikkien johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akut muuntuvat yksilöllisiksi virtalähteiksi, joten akkuja voidaan käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin: esimerkiksi sähkölaitteiden lataamiseen (koko USB) tai työpenkkien joustavaan ja nopeaan korkeussäätöön (koko 12 V). Turvallinen lukitus reikäseinäjärjestelmiin □ 9×9 mm 37 mm:n reikäväleihin, sopii myös siirrettäviin käyttökohteisiin. Flex Power Station on täysin yhteensopiva CAS-akkujärjestelmän kanssa ilman adapteria. Muiden sähkötyökaluvalmistajien (Milwaukee, Fein, Bosch) akkuihin tarvitaan Scangrip-liitin nro 081237, muiden valmistajien akut löytyvät eShopista www.hoffmann-group.com hakusanalla "Scangrip Connector". Scangrip Connect -järjestelmän liitäntä tarjoaa automaattisen suojan syväpurkausta vastaan sekä ylikuormitussuojan ja lämpötilanvalvonnan. Virtakytkimellä kaikki liitetyt laitteet voidaan irrottaa virransyötöstä. Akun varaustason näyttö, jossa on 5 LED-pylvästä (näytetään akun varaustasot 10, 25, 50, 75 ja 100 %). Tila-LED: ilmaisee, kun aktiivinen kuluttaja on liitetty. Seuraavat liitännät ovat käytettävissä:

- 1 × **USB-C (60 W maks. lähtöteho) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A sekä PPS (Programmable Power Supply eli ohjelmoitava virtalähde) 5V-21V/3A,**
- 1 × **USB-C PD Power Delivery: 15 W maks. lähtöteho; 5 V/3 A,**
- 1 × **USB-A-liitäntä (15 W maks. lähtöteho; 5 V/3 A).**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien Ø < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sopii:

Akut AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

Seuraavat liittimet:

AEG/RIDGID US nro 03.6158C;

BERNER nro 03.6155C;

BOSCH/AMPSHARE nro 03.6140C;

BOSCH GREEN nro 03.6141C;

DEWALT nro 03.6142C;

EINHELL nro 03.6143C;

FEIN nro 03.6144C;

FESTOOL nro 03.6153C;

FLEX nro 03.6145C;

HAZET nro 03.6146C;

HIKOKI nro 03.6147C;

HILTI (21.6 V) nro 03.6157C;

INGERSOLL nro 03.6152C;

MAKITA nro 03.6148C;

MILWAUKEE nro 03.6149;

PANASONIC nro 03.6157;

RIDGID nro 03.6154;

RUPES nro 03.6159;

SNAP-ON nro 03.6151;

WÜRTH nro 03,6150

Toimituksen sisältö:

Sis. 2 GARANT easyFix -pohjalevyä nro 955820, koko 2, reikäseinään kiinnitystä varten.

Huomautus:

Ei sovellu akkujen lataamiseen. Valmistajan akut on ladattava alkuperäisillä latauslaitteilla.

Tekninen kuvaus

USB-latauspaikkojen määrä	3
IP-suojaluokka	IP 20
Leveys	185 mm
Syvyys	65 mm
Korkeus	125 mm
Paino	0,34 kg
Sarja	easyFix
Lähtevä enimmäisteho	90 W

Tuotetyyppi

laturi

Sopivat tuotteet

No Shop URL available for: 957520 USB