


PRYOR

Vaihdettavat numero ja kirjainmeistit, normaalikirjasinsarja 0 – 9 ja A – Z,
Kirjasinkorkeus: 5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085480 5
GTIN	5022044020160
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka korkomeisti nopeaan ja järjestelmälliseen merkintään **useita kirjaimia tai numeroita samanaikaisesti** käyttäen.

Käyttö:

Tarkoitettu materiaalien (esimerkiksi tyyppikilpien, työkalujen ja koneenosien) merkitsemiseen – **materiaalin lujuus enintään 1200 N/mm²**.

Toimituksen sisältö:

100 meistikirjasinta
12 välilevyä (kirjasimen korkeus 5 mm: 6 kpl)
1 atulat
1 kuusioavain
1 pidin
muovikotelossa.

Varaosa:

Yksittäisiä kirjasimia nro 085481 voi tilata ilmoittamalla tilausnumeron jälkeen haluttu kirjasinkorkeus ja kirjasin (esim. nro 085481 koko 3/E).

Tekninen kuvaus

Kirjasintyyppin pituus	19,05 mm
Käytettävien kirjasintyyppien lukumäärä	8
Kirjasintyyppin korkeus	8 mm
Kirjasinkorkeus	5 mm
Meistinpitimen pituus	39 mm
Kirjasintyyppin leveys	4,8 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

Tarvikkeet

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/7 mm	085481 5/7
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/E mm	085481 5/E
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/M mm	085481 5/M
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/8 mm	085481 5/8
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/V mm	085481 5/V
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/. mm	085481 5/.
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/T mm	085481 5/T
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/W mm	085481 5/W
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/U mm	085481 5/U
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/Y mm	085481 5/Y
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/L mm	085481 5/L

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/2 mm	085481 5/2
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/+ mm	085481 5/+
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/F mm	085481 5/F
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/5 mm	085481 5/5
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/R mm	085481 5/R
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/D mm	085481 5/D
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/6 mm	085481 5/6
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5LEER mm	085481 5LEER
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/H mm	085481 5/H
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/& mm	085481 5/&
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/P mm	085481 5/P
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/1 mm	085481 5/1
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/N mm	085481 5/N
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/C mm	085481 5/C
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/0 mm	085481 5/0
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/S mm	085481 5/S
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/G mm

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/I mm

085481 5/I

Terästyypit vaihdettavat Numerovalikoima 0 – 9
Kirjasinkorkeus 5 mm

085483 5

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/Q mm

085481 5/Q

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/O mm

085481 5/O

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/, mm

085481 5/,

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/3 mm

085481 5/3

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/Z mm

085481 5/Z

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/9 mm

085481 5/9

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/A mm

085481 5/A

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/X mm

085481 5/X

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/K mm

085481 5/K

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/4 mm

085481 5/4

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5// mm

085481 5//

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/- mm

085481 5/-

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480
Kirjasinkorkeus / merkki 5/B mm

085481 5/B

Kirjasinpidike, yksittäin, sarjaan 085480 Soveltuu
kirjasinkorkeudelle 4-5 mm

085482 4-5