

**Garant****Kierteityslaitte, Tyyppi: 12/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	334100 12/2
GTIN	4045197152343
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

- Sisäänrakennetulla kääntövaihteella automaattiseen palautukseen. Kierresyvyyden saavuttamisen jälkeen laite vaihtaa automaattisesti suuntaa koneen karaa nostettaessa (kulumista kestävä kuulajärjestelmä).
- Nopeutettu palautus (noin kerroin  $1,8 \times n_{max}$ ).
- Vedon pituudentasaus.
- Pysäytysvarsi pyörinnän estämiseksi.
- Huoltovapaa
- Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- Pikavaihtojärjestelmä.

**Käyttö:**

Koneelliseen kierteitykseen käsisyöttöisillä porakoneilla ja ilman karanpalautusta. Lämpireikäkierteen (hylsyillä nro 335420) tai pohjareikäkierteen (hylsyillä nro 335610) leikkuuseen.

**Erikoistarvike:**

Pikavaihtohylsy, katso: Nro 335420; 335430 (**ilman** turvaliukukykintä), nro 335610; 335620 (**mukana** turvaliukukytkin).

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	80 mm
L <sub>1</sub>	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Morsekartio MK	2
Pituus mitattuna konekarasta	140 mm
Kierteitysalue	M3 - M12
Vedon pituudentasaus	12,5 mm
Maksimikierrokset	1200 min <sup>-1</sup>
Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Kompensointipituus B	6 mm
Tuotetyyppi	Kierteityslaite

## Tarvikkeet

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 8 mm	335420 8
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335420 4,5
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 11 mm	335610 11
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 8 mm	335610 8
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 10 mm	335610 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335610 3,5
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 7 mm	335610 7
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 10 mm	335420 10
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 9 mm	335610 9

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 6 mm	335420 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 9 mm	335420 9
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 3,5 mm	335420 3,5
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 6 mm	335610 6
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 11 mm	335420 11
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä Kierretapinvarren Ø 7 mm	335420 7
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin Kierretapinvarren Ø 4,5 mm	335610 4,5