

MIRKA**Epäkeskohiomakone DEROS, Tyyppi: 625CV****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Ensimmäinen epäkeskohiomakone, jossa on **harjaton sähkömoottori ilman verkkolaitetta.**

- **Vähäinen energiankulutus. Erittäin pienikokoinen, hiljainen, kevyt ja tehokas.**
- **Vähätärinäinen, Bluetooth-liittymä.**
- **Ulkoisen poistoimu mahdollinen.**

Käyttö:

Irrotustöihin (karkea-, väli- ja hienohionta) puu, metalli ja maalipinnoilta. Soveltuu erinomaisesti vaikeapääsyisten tai muotoiltujen pintojen työstöön sekä märkä- ja kuivahiontaan.

Huomautus:

Yhteensopiva hiomalaikka 6-reikäinen, tuote nro 567775, 15-reikäinen tuote nro 567558 ja ABRANET-tuote nro 567800.

Yhteensopiva tukilaikka nro 567990 koko 147.

Sopiva letku, sähkökaapeli ulkoista imua varten nro 077327 koko 5,5.

Tekninen kuvaus

Epäkeskoliike	2,5 mm
Hiomalaikan Ø	150 mm
Paino	1 kg
Valmistajamerkintä	625CV

Värähtelyluku	4000 - 10000 min ⁻¹
Tehonkulutus	350 W
EN-standardin mukainen värähtelyn enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sarja	DEROS
Tuotetyyppi	Epäkeskoiomakone

Tarvikkeet

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 180	567775 180
Rei'itetty PU-tukilaikka Ulko-Ø 147 mm	567990 147
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 240	567775 240
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 60	567775 60
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 120	567800 120
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 320	567775 320
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 80	567775 80
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 40	567775 40
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 120	567775 120
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 80	567800 80
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 400	567800 400
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 320	567800 320
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 600	567775 600
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 240	567800 240
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 180	567800 180

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus
800

567775 800

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus
400

567775 400