



Digitaalinen yleis-syvyystyöntömitta, Mittausalue: 400mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418770 400
GTIN	2050001670861
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen yleissyvyystyöntömitta, vaihdettavat mittauskärjet. Pistourien, urien, syvennysten, olakkeiden jne. mittaamiseen. Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Syvyystyöntömitta, kaksikärkinen nro 418772 koko A, 1 paristo nro 08 1560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

Mittausvaihtokärjet nro 418772.

Mittaussilta nro 418774.

Tekninen kuvaus

Siltapituus	150 mm
Kalibrointi	A2
Mittausalue	0 - 400 mm
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Läpimitan mittauskisko	12×4 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma

Lukema valittavissa	0,01 mm
virheraja	0,03 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

KalibrointiKoukkusyvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021220 500
DAkkS-kalibrointiHaka-syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021230 500

Tarvikkeet

Mittaussilta syvyystyöntömittaan nro 418770 Siltapituus 500 mm	418774 500
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi 2	498950 2
Mittauskärki syvyystyöntömittaan nro 418770 Tyyppi A	418772 A
Mittaussilta syvyystyöntömittaan nro 418770 Siltapituus 600 mm	418774 600
Mittauskärki syvyystyöntömittaan nro 418770 Tyyppi C	418772 C
Mittauskärki syvyystyöntömittaan nro 418770 Tyyppi B	418772 B
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032

Mittauskärki syvyystyöntömittaan nro 418770 Tyyppi D	418772 D
Mittaussilta syvyystyöntömittaan nro 418770 Siltapituus 400 mm	418774 400
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498950 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975