



## Nauhahiomakone GI, Tyyppi: 790202



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077613 790202
GTIN	2050001676764
Tuoteluokka	03H

### Kuvaus

#### Malli:

GRIT GI -nauhahiomakonevalikoima teollisuuden korkeisiin vaatimuksiin: **Vankka rakenne** ja **erittäin tehokkaat moottorit**.

- **Erittäin taloudellinen parhaan mahdollisen poistotehon ansiosta.**
- **Tehokas 4 kW:n moottori (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentoitu nauhankiinnitysmekanismi,**
- **Suuri työturvallisuus: Rajoitin, hiomaväli ja silmäsuojus voidaan säätää yksilöllisesti.**

**Perusmoduuli** teolliseen nauhahiontaan.

- **Helppo käyttää, värinätön käynti.**
- **Vakiokierrosluku korkeita lastuamistehovaatimuksia varten.**
- **Liitännämahdollisuus keskusimuriin valmiina.**

#### Käyttö:

Käytettävissä yhdessä **koneenaluskenkien** nro 077614 kanssa **nauhahiomakoneena**, ja **laajennusmoduuleiden kanssa säteis-, pitkittäis- taso-, ja centerless-hiontaan sekä purseenpoistoon.**

#### Toimituksen sisältö:

Sis. CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha.

#### Huomautus:

Hiomanauhat alkaen numerosta 558310 ja numerosta 558453-56.

### Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 2. vaihde

3000 min<sup>-1</sup>

Valmistajamerkintä	GI 75 2H
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1500 min <sup>-1</sup>
Nauhan leveys	75 mm
Paino	65 kg
nauhan pituus	2000 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet

## Tarvikkeet

Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 120	558310 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558453 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 60	558310 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558454 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558453 80
Koneenjalka Tyyppi 99001004	077614 99001004
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 80	558310 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558453 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558454 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558456 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558454 80
Koneenjalka Tyyppi 99001003	077614 99001003
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558453 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 40	558310 40
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558454 36