



## Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 200/6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313140 200/6
GTIN	4019208227894
Tuoteluokka	33R

### Kuvaus

#### Malli:

- Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
- Leukavarmistus, keskittävä kiinnitys.
- Suuri läpivienti.
- Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
- Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
- Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
- Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Ulkopuolella roiskevesireuna.
- Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

#### Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

#### Käyttö:

Karanpäille DIN 702-3. Mukana sidepultti ja laippamutteri. Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

#### Raaka-aine:

**Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.**

**Toimituksen sisältö:**

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

**Huomautus:**

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).

**Tekninen kuvaus**

Lyhytkartion kiinnitys	6
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	7 - 207 mm
tyyppi	200
Enimmäiskierros-luku	4600 min <sup>-1</sup>
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	71 - 214 mm
Keskityskartion Ø B	106,375 mm
Liikepituus / leuka S	6,8 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Ulko-Ø A	206 mm
Sidepulttien koko	M12
Paino	16,5 kg
Aukko E	52 mm
Sisänelikulma-avain K	12 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

**Tarvikkeet**

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313250 200
Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus Istukkatyypille 200	313207 200
Perusleuat, 3-osainen sarja, viisto hammastus Istukkatyypille 200	313205 200

Perusleukasarja, 3 osaa, viisto hammastus Istukkatyypille  
200

313200 200

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200

313210 200