

AEG

Epäkeskohiomakone, Tyyppi: EX150ES



Tilaustiedot

Tilausnumero	077321 EX150ES
GTIN	4002395135479
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

- Tehokas epäkeskohiomakone, 440 W:n moottori.
- Elektroninen kierrosnopeuden valinta. Hiomapaperin vaihto tarrakiinnitysjärjestelmällä.
- 2 vaihtoehtoa epäkeskoliikkeeseen, 3,2 mm / 6,4 mm.
- Sisäänrakennettu pölynpoisto 6-kertaisen yleishiomaajan läpi. Liitäntä ulkoiseen imujärjestelmään.

Toimituksen sisältö:

Epäkeskohiomalaikan alusta Ø 150 mm, lisäkädensija, hiomapyörö, pölypussi, pölynimurin sovitin.

Huomautus:

Yhteensopiva hiomalaikka 6-reikäinen, tuote nro 567775, 15-reikäinen tuote nro 567558 ja ABRANET-tuote nro 567800.

Tekninen kuvaus

Hiomalaikan Ø	150 mm
Epäkeskoliike	3,2/6,4 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	8,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	EX150ES
Paino	2,8 kg

Tehonkulutus	440 W
Värähtelyluku	4000 - 10000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Epäkeskoiomakone

Tarvikkeet

Tarrahiomalaikka ABRANET® Rakeisuus 240	567800 240
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 600	567775 600
Tarrahiomalaikka ABRANET® Rakeisuus 80	567800 80
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 400	567775 400
Varahiomalaikka malleihin EX150E / EX150ES sopii tuotteelle EX150	077329 EX150
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 320	567775 320
Tarrahiomalaikka ABRANET® Rakeisuus 320	567800 320
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 40	567775 40
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 800	567775 800
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 80	567775 80
Tarrahiomalaikka ABRANET® Rakeisuus 400	567800 400
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 120	567775 120
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 60	567775 60
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 180	567775 180
Paperi-tarrahiomalaikka (A) Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 240	567775 240

TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 180	567800 180
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 120	567800 120