



Nauhahiomakone GI, Tyyppi: 790204



Tilaustiedot

Tilausnumero	077613 790204
GTIN	2050001676771
Tuoteluokka	03H

Kuvaus

Malli:

GRIT GI -nauhahiomakonevalikoima teollisuuden korkeisiin vaatimuksiin: **Vankka rakenne ja erittäin tehokkaat moottorit.**

- **Erittäin taloudellinen parhaan mahdollisen poistotehon ansiosta.**
- **Tehokas 4 kW:n moottori (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentoitu nauhankiinnitysmekanismi,**
- **Suuri työturvallisuus: Rajoitin, hiomaväli ja silmäsuojus voidaan säätää yksilöllisesti.**

Perusmoduuli teolliseen nauhahiontaan.

- **Helppo käyttää, värinätön käynti.**
- **Vakiokierrosluku korkeita lastuamistehovaatimuksia varten.**
- **Liitännäismahdollisuus keskusimuriin valmiina.**

Käyttö:

Käytettävissä yhdessä **koneenaluskenkien** nro 077614 kanssa **nauhahiomakoneena**, ja **laajennusmoduuleiden kanssa säteis-, pitkittäis- taso-, ja centerless-hiontaan sekä purseenpoistoon.**

Toimituksen sisältö:

Sis. CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha.

Huomautus:

Hiomanauhat alkaen numerosta 558310 ja numerosta 558453-56.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 2. vaihde

3000 min⁻¹

Nauhan leveys	150 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	3000 min ⁻¹
Paino	82 kg
Valmistajamerkintä	GI 150
nauhan pituus	2000 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet

Tarvikkeet

Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 120	558330 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 80	558330 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558453 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558453 60
Koneenjalka Tyyppi 99001004	077614 99001004
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 60	558330 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558453 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558453 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558454 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558454 60
Koneenjalka Tyyppi 99001003	077614 99001003
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558454 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558456 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558454 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 40	558330 40