



## XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 10-20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428550 10-20
GTIN	5051102212131
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

#### Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

#### Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428500, säätörengas UKAS-tarkastustodistus.

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

#### Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

### Tekninen kuvaus

Säätörengaiden määrä	2
Mittausalue	10 - 20 mm
Asetusrenkaan Ø	12,5 / 20 mm

Mikrometrien määrä	3
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

## Tarvikkeet

XT-sisämikrometri Mittausalue 10-12,5 mm	428500 10-12,5
XT-sisämikrometri Mittausalue 16-20 mm	428500 16-20
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 10-12,5 mm	428605 10-12,5
XT-sisämikrometri Mittausalue 12,5-16 mm	428500 12,5-16
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 3/100	428510 3/100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 2/76	428510 2/76
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 16-20 mm	428605 16-20
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm	428745 16-20
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm	428746 16-20

