



XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 20-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428500, säätörengas UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	20 - 50 mm
Säätörengaiden määrä	2
Mikrometrien määrä	3

Asetusrenkaan Ø	20 / 35 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
XT-sisämikrometri Mittausalue 25-35 mm	428500 25-35
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 4/150	428510 4/150
XT-sisämikrometri Mittausalue 35-50 mm	428500 35-50
XT-sisämikrometri Mittausalue 20-25 mm	428500 20-25
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 35-50 mm	428605 35-50
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm	428745 20-25
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm	428746 20-25
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 25-35 mm	428745 25-35
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 25-35 mm	428746 25-35
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 35-50 mm	428745 35-50
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 35-50 mm	428746 35-50