



XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 150-200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428550 150-200
GTIN	5051102040703
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428500, säätörengas UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Säätörengaiden määrä	1
Asetusrenkaan Ø	175 mm
Mittausalue	150 - 200 mm

Mikrometrien määrä	2
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 150-200 mm	020550 150-200
---	----------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 160 mm	484030 160
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 175-200 mm	428605 175-200
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 190 mm	484030 190
XT-sisämikrometri Mittausalue 150-175 mm	428500 150-175
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 150-175 mm	428605 150-175
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
XT-sisämikrometri Mittausalue 175-200 mm	428500 175-200
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 150-175 mm	428745 150-175
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 150-175 mm	428746 150-175
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 175-200 mm	428745 175-200
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 175-200 mm	428746 175-200