

3M Scotch-Brite™

Käsihiomahuopa-arkit, rullassa 60 arkkia Durable Flex, 100×200 mm, Huoparakenne: 280



Tilaustiedot

Tilausnumero	556148 280
GTIN	8410001134376
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Kestävä Flex-tehuuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**. **Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Joustava tehuuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**. **Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Etu:

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhionta, puhdistus ja viimeistely, voidaan käyttää teräsvillan sijasta. **Keskikarkea/keskihieno**: soveltuu yleisesti irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistoon; esihioittujen tai harjattujen pintojen viimeistelyyn, rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta.

Toimituksen sisältö:

Pakkauksessa 60 Hand-Pad-repäisyarkkia.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskihieno
Rakeistus-vertailu	280 - 360
Huoparakenne	280
Väri	pun.
3M:n luokitus	DF
Malli	A Very Fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Leveys	100 mm
Pituus	200 mm
Tuotenimen määrite	100×200 mm
Tuotetyyppi	Hiomahuopa-arkki

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		

lakka	soveltuu
Uni	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

Tarvikkeet

Kara	556030
Hiomatuki	556020