

3M Scotch-Brite™

**Hiomahuoparulla. Durable Flex, 100 mm × 10 m, Huoparakenne: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556085 1000
GTIN	4046719858309
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

**Kestävä Flex**-tehohuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontuloksen. Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsysisissä paikoissa.

**Joustava** tehohuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontuloksen. Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsysisissä paikoissa.

**Etu:**

- **Mukautuu työkappaleen muotoon.**
- **Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.**
- **Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.**
- **Kuiva- ja märkähiontaan.**
- **Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.**

**Käyttö:**

Käsinhionta, puhdistus ja viimeistely, voidaan käyttää teräsvillan sijasta. **Hieno / erittäin hieno:** soveltuu arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

## Tekninen kuvaus

Huoparakenne	1000
Rakeistus-vertailu	600 - 1000
Hienousaste	eritt. hieno
Väri	harmaa
Malli	S Ultra Fine
3M:n luokitus	DF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	100 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	100 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		

lakka	soveltuu
Uni	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

---

## Tarvikkeet

Hiomatuki	556020
Kara	556030