

3M Scotch-Brite™

Käsihiomahuopa-arkit, rullassa 60 arkkia Durable Flex, 100×200 mm, Huoparakenne: 1000



Tilaustiedot

Tilausnumero	556148 1000
GTIN	8410001134383
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Kestävä Flex-tehuuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**. **Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Joustava tehuuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**. **Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Etu:

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhionta, puhdistus ja viimeistely, voidaan käyttää teräsvillan sijasta. **Hieno / erittäin hieno:** soveltuu arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

Toimituksen sisältö:

Pakkauksessa 60 Hand-Pad-repäisyarkkia.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	eritt. hieno
Huoparakenne	1000
Rakeistus-vertailu	600 - 1000
Väri	harmaa
3M:n luokitus	DF
Malli	S Ultra Fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Leveys	100 mm
Pituus	200 mm
Tuotenimen määrite	100×200 mm
Tuotetyyppi	Hiomahuopa-arkki

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		

puu	soveltuu
kivi	sopii rajoituksin
lakka	soveltuu
Uni	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

Tarvikkeet

Hiomatuki	556020
Kara	556030