



XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 50-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428500, säätörengas UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Säätörengaiden määrä	2
Mikrometrien määrä	3
Mittausalue	50 - 100 mm

Asetusrenkaan Ø	65 / 80 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
XT-sisämikrometri Mittausalue 65-80 mm	428500 65-80
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 80-100 mm	428605 80-100
XT-sisämikrometri Mittausalue 80-100 mm	428500 80-100
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 50-65 mm	428605 50-65
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 65-80 mm	428605 65-80
XT-sisämikrometri Mittausalue 50-65 mm	428500 50-65
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428745 50-65
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428746 50-65
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428745 65-80
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428746 65-80
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 80-100 mm	428745 80-100
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 80-100 mm	428746 80-100