



Modulaarinen ruuvipuristin, Leukaväli A: 150/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362100 150/3
GTIN	2050001077493
Tuoteluokka	35G

Kuvaus

Malli:

- Yksinkertainen mekaaninen käyttö (3,5 t asti).
- Kiinnitysalueen säätö helppoa.
- Koneruuvipuristin, jossa alasetoleuat.
- Hiiletyskarkaistu HRC 60.
- Yhdensuuntaisuus 0,02 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana alasetoleuka, 1 työkalutuki, 2 urakappaleita nro 362160 koko 16/16, 1 kiristysavain, 1 poikittainen kiristysavain.

Huomautus:

Muut tarkkuusurakappaleet ks. nro 362160.

Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille	Gerardi 150
Tarkkuusura poikkisuunnassa n	16 mm
Perusrungon korkeus G	50 mm
Kiinnitysalue b	300 mm
Leukojen korkeus C	50 mm
Leukaväli A	150 mm

Paino	40 kg
Kokonaispituus L	520 mm
Tarkkuusura pituussuunnassa l	16 mm
enimmäiskiristysvoima 80 Nm	30 kN
Sarja	Gerardi 150
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 20/16 mm	362160 20/16
Kulmapäällileuat (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362130 150
Prismaleuat (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362125 150
Pitkittäisuritettu suojaleuka (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362146 150
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 12/16 mm	362160 12/16
Sileä suojaleuka, kova (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362147 150
Keskileuka (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362142 150
Kiinnityselementti (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362144 150
Prismapäällileuat (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362135 150
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 16/16 mm	362160 16/16
Modulaarielementti, liikkuva (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362145 150
Modulaarielementti, kiinteä (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362150 150
Kiinnityssalppari Leukojen leveydelle 150 mm	362120 150
Sileä suojaleuka, pehmeä (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362148 150

Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 14/16 mm

362160 14/16

Liikkuva leuka (kpl) Leukojen leveydelle 150 mm

362143 150

Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 18/16 mm

362160 18/16