



Suurtehoruuvipuristin, ilman kääntöalustaa, Leukojen leveys: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362250 125
GTIN	4250364400206
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

- Perusrungossa olevat pitkittäis- ja poikittaisurat mahdollistavat kiinnittimen tarkan ja nopean asetuksen pituus- ja poikittaissuunnassa.
- Huoltovapaa puristuskara, jonka puristusteho pysyy samana kulumista kestävä mekaanisen tehostimen ansiosta.
- Laadukasta pallografiittivalua, karkaistu ja hiottu työkappaleen tuki sekä hiottu liukupinnat.
- Haluttu puristusvoima on valittavissa ennalta: Asennossa 0 voimakasta puristusta. Kestävyydestit osoittivat, että tehostin kestää rikkoutumatta miljoona käyttökertaa.
- Kiinnitysvoima ei heikenny. Nopea asetus kahdella tarkkuusurakappaleella tarkasti valmistetussa kiinnittimen urassa.
- Vaihdelevat leuat, karkaistut ja hiottut (pitkittäis- ja poikittaisuritus).
- Korkeustoleranssi – 0,03 mm.

Käyttö:

- Väriinättömään, ehdottoman pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä.
- Saman alustakorkeuden ansiosta samalla konepyödyllä voidaan käyttää myös useampia puristimia.
- Kiristäminen kammella. Hyvä kiinnitysvoima saavutetaan pienellä fyysisellä voimalla ja enintään kahdella karankierroksella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 kiinnitysrautaa, 1 parin rihlattuja kiinnitysleukoja, käsikammen.

Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille

HD-Allmatic

Kiinnitysalue b I	0 - 102 mm
L ₄	507 - 709 mm
Perusrungon korkeus c	120 mm
Paino	30 kg
Kiinnitysalue b II	98 - 202 mm
Kiinnitysvoima	40 kN
Leukojen leveys	125 mm
Leukojen korkeus C	40 mm
Alustan kork. G -0,05	78 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Kampi Leukojen leveydelle 125/160 mm	360810 125/160
Rulla-alasvetoleukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362460 125
Kiristysleukapari, pitkittäis- ja poikittaisuritetut Leukojen leveydelle 125 mm	362400 125
Kiristysleukapari, sileä Leukojen leveydelle 125 mm	362420 125
Kiinnitysleukapari, kavennettu tukipinta Leukojen leveydelle 125 mm	362560 125
Perusleukapari, pehmeä Leukojen leveydelle 125 mm	362520 125
Lehtijousileukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362600 125
Prismaleukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362500 125
Vaihto- jousilehtipari Leukojen leveydelle 125 mm	362620 125
Kiinnityssalpasarja2 osaa Leukojen leveydelle 125/160 mm	360750 125/160