



Kiinnityssalpa vastimella, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	370115 1
GTIN	4020772079758
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Kiinnityssalpa ja 2 kiristysnokkaa. Käytön mukaan käännettävissä. Puristusala ja vastin toisiinsa kiinnitetty .

Etu:

Monipuolinen ja nopea säätömahdollisuus työkaluetaisytydellä. Ei vaadi muita alustoja tarvittavan kiinnityskorkeuden saavuttamiseksi.

Erikoistarvike:

Kiinnitysruuvi nro 375300.

Enimmäiskiinnitysvoima: 30 kN

A: 27 mm

A₂: 17 mm

H₁: 0 - 55 mm

korkeus H₂: 18 mm

B₂: 44 mm

Tekninen kuvaus

L	115 mm
A ₂	17 mm
korkeus H ₂	18 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	30 kN
B ₂	44 mm

H ₁	0 - 55 mm
T-uraleveys	10 / 12 / 14 mm
tyyppi	1
A	27 mm
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

Tarvikkeet

T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2824100	375300 2824100
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1614100	375300 1614100
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 8832	375300 8832
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2020125	375300 2020125
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1616100	375300 1616100
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1816100	375300 1816100
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 6625	375300 6625
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1212100	375300 1212100
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1412200	375300 1412200
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 8850	375300 8850
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1816250	375300 1816250
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1212200	375300 1212200
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 161463	375300 161463
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1616160	375300 1616160
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 161663	375300 161663
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 181663	375300 181663
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2824400	375300 2824400
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1616250	375300 1616250
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1412125	375300 1412125
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2020315	375300 2020315
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 161480	375300 161480

T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2824250	375300 2824250
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 202080	375300 202080
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 141250	375300 141250
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1412100	375300 1412100
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1616125	375300 1616125
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 101063	375300 101063
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1212125	375300 1212125
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1412160	375300 1412160
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2424160	375300 2424160
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 101080	375300 101080
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 4236250	375300 4236250
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1614250	375300 1614250
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2824160	375300 2824160
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 222080	375300 222080
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1614125	375300 1614125
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1816160	375300 1816160
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2220200	375300 2220200
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 8880	375300 8880
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2220125	375300 2220125
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 121280	375300 121280
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1614160	375300 1614160
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1816125	375300 1816125
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 141280	375300 141280
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1212160	375300 1212160
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 101040	375300 101040
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2220315	375300 2220315
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 1010100	375300 1010100
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 121250	375300 121250
T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen Tyyppi 2020200	375300 2020200