

3M Scotch-Brite™

**Hiomahuoparulla. Durable Flex, 100 mm × 10 m, Huoparakenne: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556085 280
GTIN	4046719858262
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

**Kestävä Flex**-tehohuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontuloksen. Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsissä paikoissa.

**Joustava** tehohuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontuloksen. Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsissä paikoissa.

**Etu:**

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

**Käyttö:**

Käsinhionta, puhdistus ja viimeistely, voidaan käyttää teräsvillan sijasta. **Keskikarkea/keskihieno:** soveltuu yleisesti irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistoon; esihioittujen tai harjattujen pintojen viimeistelyyn, rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta.

## Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskihieno
Rakeistus-vertailu	280 - 360
Väri	pun.
Huoparakenne	280
Malli	A Very Fine
3M:n luokitus	DF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	100 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	100 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		

lakka	soveltuu
Uni	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

---

## Tarvikkeet

Kara	556030
Hiomatuki	556020