



## Kiertoilmasuodatinjärjestelmä turvakaapeille, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981108 1
GTIN	4045197886316
Tuoteluokka	96G

### Kuvaus

#### Malli:

HOLEX-suodatinsarja toimii kiertoilmaperiaatteella ja huolehtii HOLEX-turvakaappien tyyppi 90 (nro 981105 koko 1200) DIN EN 14470-1 mukaisesta teknisestä ilmanvaihdosta varastoitatussa syttyviä nesteitä.

Hiljaisen toimintansa ansiosta vaarallisten aineiden HOLEX-suodatinjärjestelmä sopii ihanteellisesti käyttöön suoraan työkohteissa. Vaarallisten aineiden HOLEX-suodatinjärjestelmä reagoi karkeisiin hiukkasmateriaaleihin (kuten pölyyn) ja voimakkaisiin ilman epäpuhtauksiin, kuten hiilivetyhöyryihin ja -kaasuihin. Tietyissä pitoisuuksissa annetaan varoitus LED-merkkivalojen avulla.

Kaapin poistoilma puhdistetaan integroidun aktiivihilisuodattimen avulla, joten se voidaan johtaa takaisin huoneilmaan. Suodattimen erityisominaisuus on sen tandem-asennustapa. Jos pääsuodatin on kyllästetty, integroitu toinen suodatin tarjoaa lisäsuojauksia vielä n. 14 päivän ajan.

Ei huoneilman kuormitusta lähes 100-prosenttisen liuottimien suodatuksen ansiosta – turvaa henkilöstön terveydelle!

#### Standardi:

- **Hiljainen toiminta kiertoilmakäytössä.**
- **Integroidulla aktiivihilisuodattimella, tandem-rakenne.**
- **Karkeita hiukkasia sisältävälle lialle sekä poistoilman voimakkaille epäpuhtauksille, jotka sisältävät hiilivetyhöyryjä ja -kaasuja.**
- **Lähes sataprosenttinen kaikkien liuotinainehöyryjen suodatus.**

#### Käyttö mainosteksti:

HOLEX-turvakaappien tyyppi 90 (nro 981105) tekniseen ilmanpoistoon DIN EN 14470-1 -standardin mukaisesti, kun kaapissa säilytetään syttyviä nesteitä.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Turvallisen työstön varmistamiseksi vaarallisten aineiden HOLEX-suodatinjärjestelmän toimivuus tulee tarkistuttaa asiantuntevalla teknikolla Filteraufsatz ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Tarkistuksen yhteydessä tandem-aktiivihilisuodatin tulee tarkistaa likaantumisen varalta.

Jos anturi näyttää aktiivihilisuodattimen olevan kyllästynyt, se on annettava asiantuntijan vaihdettavaksi.

Korkeus: 210 mm

Leveys: 310 mm

Syvyys: 510 mm

Paino: 14 kg

---

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	510 mm
Korkeus	210 mm
Paino	14 kg
Leveys	310 mm
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	85 - 264 V
Melutaso	35 dB
Virrankulutus	0,13 A
Tuotetyyppi	Kiertoilmasuodatinjärjestelmä

---

**Tarvikkeet**

Vaihtosuodatin HOLEX-turvakaappien  
kiertoilmasuodatinjärjestelmiin Tyyppi 1

981109 1