



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 28 osaa, Tyyppi: P



Tilaustiedot

Tilausnumero	637935 P
GTIN	4013288173942
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantauuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M12, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M6 - M12.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Sisältö:

Sis. läpimenevän nelikulman nro 640390.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 10 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kulm. BITS 5/16 tuumaa: 4 kpl nro 675440 koot 5; 6; 8; 10

BIT-terät 5/16 tuumaa, Phillips: 2 kpl nro 675400 koot 2; 3

KÄRJET 5/16 tuumaa, Torx®-ruuveille: 8 kpl nro 675470 koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Jatkokappale ja pikavääntöhyly: 1 kpl 250 mm

Jatkokappale Wobble: 1 kpl 50 mm

Liitokappale ja pikavaihtoistukka: 1 kpl nelikantahylsy 1/2 tuumaa - bit-istukka 5/16 tuumaa

Räikkä (koko S): 1 kpl nro 640395 vaihtovivulla

Räikkä (koko P): 1 kpl nro 640390, sis. läpimenevän nelikulman

Säilytykseen: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulma-meisseli
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	28
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	5-10 mm
Valmistajamerkintä	8100 SC 7
Nelikulma ja Wobble-Fix	kääntökulmalla
Pituus	325 mm
Leveys	148 mm
Korkeus	73 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX20	675470 TX20
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX27	675470 TX27
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX40	675470 TX40
Kärki Phillips-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 2	675400 2
Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675440 6
Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675440 5
	640390

Tiheähampainen räikkä Zyklon Metal, läpimenevä nelikulma, 1/2", poistonuppi

Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX25	675470 TX25
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX30	675470 TX30
Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675440 3
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX55	675470 TX55
Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili Kuusikulma 8 mm	675440 8
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX50	675470 TX50
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX45	675470 TX45