



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 32 osaa



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637940 |
| GTIN | 4000896181407 |
| Tuoteluokka | 630 |

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Kuusiovainhylsyt ja **TiN-pinnoitettut** ruuvitaltahylsyt. TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22, kuusiokoloruuveille, joiden kierre M6 - M18,

Torx®-koloruuveille, joiden kierre M4 - M10.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 16 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

TiN-pinnoitetut kuusioruuvainkärjet: 7 kpl nro 643233 koot 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

TiN-pinnoitetut ruuvainkärjet Torx®-ruuveille: 6 kpl koot TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Jatkokappaleet: 1 kpl koko 123 mm

Murrosnivel: 1 kpl

Räikkä: 1 kpl

säilytys: Muovikotelo, alusta

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille |
|-----------------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Irrotusprofiili | 6-kulma-meisseli |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen hylsy |
| Osien määrä | 32 |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 10-32 mm |
| Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 5-14 mm |
| Pituus | 355 mm |
| Leveys | 235 mm |
| Korkeus | 65 mm |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 12 mm | 643233 12 |
| Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 8 mm | 643233 8 |
| Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 7 mm | 643233 7 |
| Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 14 mm | 643233 14 |
| Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 10 mm | 643233 10 |
| Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 6 mm | 643233 6 |
| Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaaTiN-pinnoitettu Kuusikulma 5 mm | 643233 5 |