



## Holkkiavainsarja, Osien määrä: 154



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630002 154
GTIN	4045197516787
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Kaikki osat muovikoteloissa.

Hinnaltaan edullinen malli.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

154 osaa – 1/4; 1/2 tuumaa: 32 hylsyä, 1/4 tuumaa, 1/2 tuumaa, 6-kulmainen 4 – 32 mm

20 syvää kärkeä, 1/4, 1/2 tuumaa, 6-kulmainen 4 – 24 mm

6 hylsyä, joissa magneetti 5,5 – 13 mm

(6-kulmainen varsi E 6,3)

1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta ja 1/4 tuuman nelikanta

1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta ja 1/2 tuuman nelikanta

50-osainen 1/4 tuuman bits-terävalikoima muovikotelossa

2 räikkää poistonupilla, 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa

1 käsikahva, 1/4 tuumaa

1 T-väännin, 1/4 tuumaa

2 ristiniveltä 1/4, 1/2 tuumaa

4 jatkokappaletta 1/4, 1/2 tuumaa 50, 100, 125, 250 mm  
 1 liukupää 1/2 tuuman jatkokappaleeseen  
 9 taivutettua kuusiokoloavainta kuulapäällä, 1,5 – 10 mm  
 14 rengaskiintoavain 8 – 24 mm  
 5 kaksipäistä lenkkiavainta 10 – 19 mm  
 1 kärkiadapteri C 6,3 -kärjille / väännin 10 mm 6-kulmainen  
 1 sovitin 10 mm 6-kulmainen 1/4 tuuman nelikantaan poistonupilla  
 1 sovitin 19 mm 6-kulmainen 1/2 tuuman nelikantaan sovittimella  
 1 jakoavain 200 mm  
 1 teleskooppimagneettinostin 135 – 635 mm  
 säilytys: Muovirasia (550 × 420 × 105 mm)

## Tekninen kuvaus

Osien määrä	154
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulma
Irrotusprofiili	Urakanta
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	TriWing-ruuvimeisseli
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvimeisseli
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsyavain
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-32 mm
Pakkaus	muovikotelo
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Muovikiinnike Väri BLUE	630003 BLUE
Muovikiinnike Väri RED	630003 RED