

HOLEX**IMPACT-sarja 6-kulma, 1/2" pitkä Surface Drive, nailonhylsy****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651231
GTIN	4045197197504
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Pitkät hylsyty. Pyöriä ja renkaita vaihdettaessa on tärkeää, että mutterit tai pultit kiristetään oikein, jotta ajaminen on turvallista. Kun käytät kuusiokantaista hylsyavainta, jossa on muoviholkki, varmistat mutterien tai pulttien riittävän kiristyksen vahingoittamatta vanteita. Hylsyavain soveltuu myös iskuruuvinvääntimiin.

Muoviholkki suojaa vanteita ja estää naarmuuntumista tai muita vaurioita, joita työkalu voi aiheuttaa. Voit siis olla varma, että autosi säilyy aina parhaassa kunnossa.

Hylsyavain on jokaisen autokorjaamon tärkeä osa. Riippumatta siitä, teetkö renkaiden ja pyörien vaihdon ammattilaisella vai teetkö sen itse, tämä työkalu ei saa puuttua.

Etu:

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyty eivät juutu kiinni ruuveihin.

Käyttö:

Kevytmetallikotelojen tai vanteiden huolelliseen asentamiseen.

Luotettava suojaus ulkonevan, iskunkestävän muovipäällysteen ansiosta.

Holkit erottuvat toisistaan nopeasti värikoodauksen ansiosta.

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniteräs, mangaanifosfatoitu.

Sisältö:

à 1 kuusiohylys nro 651230: kokoa 17; 19; 21

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Osien määrä	3
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylys

Tarvikkeet

Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm	651800 30
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm	651900 3X25
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4	651790 4
IMPACT-avainhylys, 6-kulmainen, 1/2 tuumaapitkä Surface Drive, nailonhylys Avainkoko 17 mm	651230 17
IMPACT-avainhylys, 6-kulmainen, 1/2 tuumaapitkä Surface Drive, nailonhylys Avainkoko 21 mm	651230 21
IMPACT-avainhylys, 6-kulmainen, 1/2 tuumaapitkä Surface Drive, nailonhylys Avainkoko 19 mm	651230 19