



Kiintolenkkiavainsarja, pitkä malli, Avainten määrä: 18



Tilaustiedot

Tilausnumero	614210 18
GTIN	4018754058365
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 614600 / 614200 / 614900: Koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	18
Rengaspuolella AS-drive	kyllä

Avainkoon mitat	metriset mitat
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 21 mm	614200 21
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 34 mm	614200 34
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 13 mm	614200 13
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 18 mm	614200 18
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 10 mm	614200 10
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 30 mm	614200 30
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 24 mm	614200 24
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 32 mm	614200 32
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 22 mm	614200 22
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 20 mm	614200 20
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 19 mm	614200 19
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 16 mm	614200 16
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 17 mm	614200 17
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 27 mm	614200 27
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 14 mm	614200 14
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 11 mm	614200 11
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 12 mm	614200 12
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 15 mm	614200 15