



Yhden käden räikkä säilytystilalla, 1/4 tuuman Bit-terille, tekstiilivyöpidike



Tilaustiedot

Tilausnumero	676770
GTIN	4013288187406
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, jossa integroidut pehmytosat. Räikkätoiminto oikean ja vasemman vaihtorenkalla ja lukituksella. Integroitu säilytystila 6 kärjelle.

Sopii:

1/4 tuuman kärjet C 6,3 ja E 6,3.

Sisältö:

À 1 kpl:

Phillips-ruuveille nro 675310 koot 1/25; 2/25

Pozidriv-ruuveille nro 675320 koot 1/25; 2/25

Torx®-koloruuveille nro 675340 koot TX20; TX25

Phillips-ruuveille nro 674200 koot 1/89; 2/89

Pozidriv-ruuveille nro 674220 koot 1/89; 2/89

Torx®-koloruuveille nro 674250 koot TX20/89; TX25/89

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	150 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Valmistajamerkintä	KK Pistol RA 4
Bit-teräistukka	D 6,3
Bit-teräistukka	F 6,3
Kahvarakenne	taivutettu
kiertyvä suojus	ei
Vaihtomahdollisuus myötä-/vastapäivään	kyllä
räikkäkahva	kyllä
Sis. Bits-terät	kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675320 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX20/89 mm	674250 TX20/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX25/89 mm	674250 TX25/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/89 mm	674220 1/89
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675340 TX20
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674200 2/89
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/89 mm	674200 1/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674220 2/89
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675310 2/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675310 1/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675340 TX25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/50 mm	675310 2/50
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/50 mm	675320 2/50