



Kiintolenkkiavainsarja, kromattu, Avainten määrä: 13ZOLL



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 613960 13ZOLL |
| GTIN | 4045197550767 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4;
5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 Zoll

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Avainten määrä | 13 |
| Avainkoon mitat | tuumamitat |
| Renkaan asento | 15 astetta |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |
| Tuotenimen määrite | kromattu |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 15/16 tuuma | 613970 15/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 3/4 tuuma | 613970 3/4 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 3/8 tuuma | 613970 3/8 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 1 tuuma | 613970 1 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 7/8 tuuma | 613970 7/8 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 9/16 tuuma | 613970 9/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 5/16 tuuma | 613970 5/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 13/16 tuuma | 613970 13/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 1/4 tuuma | 613970 1/4 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 11/16 tuuma | 613970 11/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 1/2 tuuma | 613970 1/2 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 7/16 tuuma | 613970 7/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 5/8 tuuma | 613970 5/8 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 3/4 tuuma | 613520 3/4 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 5/8 tuuma | 613520 5/8 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 1/2 tuuma | 613520 1/2 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 13/16 tuuma | 613520 13/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 1/4 tuuma | 613520 1/4 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 3/8 tuuma | 613520 3/8 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 7/16 tuuma | 613520 7/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 9/16 tuuma | 613520 9/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 7/8 tuuma | 613520 7/8 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 5/16 tuuma | 613520 5/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 11/16 tuuma | 613520 11/16 |
| Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 15/16 tuuma | 613520 15/16 |