

Koken**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa ohutseinäinen, muovihylsy,
Avainkoko: 21mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	651240 21
GTIN	4991644359431
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Pyöriä ja renkaita vaihdettaessa on tärkeää, että mutterit tai pultit kiristetään oikein, jotta ajaminen on turvallista. Kun käytät kuusiokantaista hylsyavainta, jossa on muoviholkki, varmistat mutterien tai pulttien riittävän kiristyksen vahingoittamatta vanteita. Hylsyavain soveltuu myös iskuruuvinvääntimiin.

Muoviholkki suojaa vanteita ja estää naarmuuntumista tai muita vaurioita, joita työkalu voi aiheuttaa. Voit siis olla varma, että autosi säilyy aina parhaassa kunnossa.

Hylsyavain on jokaisen autokorjaamon tärkeä osa. Riippumatta siitä, teetkö renkaiden ja pyörien vaihdon ammattilaisella vai teetkö sen itse, tämä työkalu ei saa puuttua.

Etu:

- **Helppo käyttää myös ahtaissa paikoissa pienen Ø:n ja sopivan pituisen hylsyavaimen ansiosta.**
- **Suojaholkit herkkien osien suojaksi (esim. alumiinivanteet).**
- **Voidaan asettaa paikalleen myös ruuvaimen ollessa käynnissä, sillä suojahylsy pyörii vapaasti mukana.**
- **Holkit erottuvat toisistaan nopeasti värikoodauksen ansiosta.**
- **Hylsyavain kestää hyvin kuormitusta vääntöalueen ansiosta.**
- **Sisäpuolella oleva muovipysäytin suojaaa pyörän mutterien herkkiä pintoja.**

Käyttö:

Etenkin herkästi vaurioituvien osien asennukseen (esim. kevytmetallivanteet).

Standardi:

DIN 3129

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniteräs, mangaanifosfatoitu.

Huomautus:

Varasuojaholkit, katso nro 651242.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	29 mm
Pituus	110 mm
Avainkoko	21 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Muovisuojahylsy Tyyppi 21	651242 21
Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm	651800 25
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3	651790 3
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm	651900 3X20