

Dräger**Puolimaskirunko X-plore® 4740, Koko: ML****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 097241 ML |
| GTIN | 4026056002726 |
| Tuoteluokka | 09I |

Kuvaus**Malli:**

X-plore® 4740 -puolimaskirungon erityinen vahvuus on sen kestävyys. Ergonomisesti muotoiltu silikoninen tiivistehuuli soveltuu myös aralle iholle ja varmistaa erittäin hyvän käyttömukavuuden tarkan istuvuuden, hyvän tiiviyyden ja lähes paineettoman käytön ansiosta.

Yksisuodattimisessa puolimaskissa on vakiomallinen pyörökierrelitöntä RD40 standardin EN 148-1 mukaisesti ja ympäröivä muovikehys, joka antaa kestäväälle maskirungolle sen **lujuuden ja pitkäikäisyyden**. Drägerin **Flexi-Fit-päänauhoitus** mahdollistaa nopean pukemisen ja riisumisen sekä erinomaisen istuvuuden ja pysyvyyden ilman, että nauhat takertuvat hiuksiin.

Drop-Down-nauhajärjestelmä, jossa on kiinnike niskassa, helpottaa maskin irrottamista tauoilla ilman turvakypärän riisumista sitä varten. Soveltuu keskikokoisille ja suurille kasvon muodoille.

Standardi:

EN 140

Värikoodi sopiville tarvikkeille: RD40

Suodatinliitöntä: RD40

Paino: 175 g

Valmistajamerkintä: R 55 874

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|------------|
| Valmistajamerkintä | R 55 874 |
| Paino | 175 g |
| Suodatinliitäntä | RD40 |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | RD40 |
| Tuotetyyppi | Puolimaski |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------------|
| Vaihdeettava suodatin Suodatin A2B2E2K1 | 097264 A2B2E2K1 |
| Vaihdeettava suodatin Suodatin A2 | 097264 A2 |
| Kantokotelo suojanaamarille Tyyppi BAG2 | 097267 BAG2 |
| Vaihdeettava suodatin Suodatin A2B2 | 097264 A2B2 |
| Vaihdeettava suodatin Suodatin AX | 097264 AX |
| Vaihdeettava suodatin Suodatin A2B2P3RD | 097264 A2B2P3RD |
| Vaihdeettava suodatin Suodatin A2P3RD | 097264 A2P3RD |
| Hiukkasvaihtosuodatin Suodatin P3 | 097262 P3 |