

**Dräger****Puolimaskirunko X-plore® 3500, Koko: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097244 M
GTIN	4026056001071
Tuoteluokka	09I

**Kuvaus****Malli:**

**Mukava kahdella suodattimella varustettu puolimaski pitkäkestoiseen ja vaativaan käyttöön.** Litteä rakenne ja suodattimien sijainti sivuilla tekevät maskista muodoltaan hyvin litteän. Siksi puolimaski soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi muiden henkilönsuojaimien kanssa (esim. suojavisiirin alla tai suojalasien kanssa) ja jättää käyttäjälleen suuren näkökentän. Helposti säädettävät kiinnitysnauhat kulkevat innovatiivisen X-ohjaimen kautta (ristiin) ja jakavat vetovoiman tasaisesti ja mukavasti optimaalisen tiiviyden aikaansaamiseksi. Sivuilla olevat bajonettikiinnitykset mahdollistavat Dräger X-plore® Bajonett -suodatinsarjan käytön. **"Drop-Down-nauhajärjestelmä"**, jossa on kiinnike niskassa, helpottaa maskin irrottamista tauoilla ilman, että turvakypärä joudutaan riisumaan sitä varten. Saatavana koot M ja L. Maski ei sisällä silikonia.

**Käyttö:**

Metalli- ja autoteollisuus, kemian teollisuus, laivanrakennus, huoltotyöt, jakelu ja jätehuolto.

**Standardi:**

EN 140

**Toimituksen sisältö:**

Mukana kantopussi

Värikoodi sopiville tarvikkeille: Bajonetti

Naamio-ominaisuus: Ei sisällä silikonia

Suodatinliitäntä: X-plore®-bajonetti

Paino: 95 g

Valmistajamerkintä: R 55 350

## Tekninen kuvaus

Naamio-ominaisuus	Ei sisällä silikonia
Valmistajamerkintä	R 55 350
Paino	95 g
Suodatinliitântä	X-plore®-bajonetti
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Bajonetti
Tuotetyyppi	Puolimaski

## Tarvikkeet

Vaihtosuodatinpari Suodatin A1	097260 A1
Sovitinpari Suodatin ADAPTER	097258 ADAPTER
Vaihtosuodatinpari Suodatin A2P3RD	097260 A2P3RD
Kantokotelo suojanaamarille Tyyppi BAG2	097267 BAG2
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P3R	097257 P3R
Vaihtosuodatinpari Suodatin A1B1E1K1	097260 A1B1E1K1
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P2R	097257 P2R
Vaihtosuodatinpari Suodatin A2	097260 A2
Vaihtosuodatinpari Suodatin A2B2P3RD	097260 A2B2P3RD
Vaihtosuodatinpari Suodatin A2B2	097260 A2B2