



Housut CANVAS 320, merensininen, Valmiskoot DE: 90



Tilaustiedot

Tilausnumero	091361 90
GTIN	4030913889740
Tuoteluokka	09R

Kuvaus

Malli:

Vankka **Canvas 320 -työasusarjatarjoaa** erinomaisen suojauksen vaihtelevissa työolosuhteissa. Vyötäröllä oleva kuminauha takaa käyttömukavuuden. Hyvä viillon- ja kulutuksenkesto kuormitukselle alttiiden kohtien Cordura®-vahvikkeiden ansiosta. Helppohoitoinen kangas on Teflon®-käsittelyn ansiosta likaa ja vettä hylkivä. **3M™ Scotchlite™ -heijastimet** parantavat näkyvyyttä pimeässä.

Housuissa on seitsemän vyölenkkiä.

- **Cordura®-vahvikkeiset polvipohjustetut taskut.**
- **Sertifioitu normin EN 14404 mukaan polvipohjusteinen nro 091802.**
- **Vahvistetut takataskut.**
- **Kaksi Cordura®-sivutaskua.**
- **Kaksinkertaiset Cordura®-mittataskut.**
- **Reisitasku ja matkapuhelintasku.**
- **Vetoketju edessä.**

Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Housut, väri **musta**, nro 091362.

Muut värit tilauksesta.

Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

Kangaskoostumus: 35 % puuvillaa

Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä

Materiaalin paino / kankaan paksuus: 320 g/m²

Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Standardi: EN 14404

Tekninen kuvaus

Koko IT	38L
Koko FR	38L
Valmiskoot DE	90
Sarja	CANVAS 320
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Koko ES	38L
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	320 g/m ²
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri	merensininen
Standardi	EN 14404
Tuotetyyppi	Työhousut

Tarvikkeet

Polvipehmusteet, vakio 1 pari Tyyppi KNEE	091802 KNEE
---	-------------