

**MIRKA****Tarrahiomaliuskat ABRANET®, 70×125 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567840 80     |
| GTIN         | 6416868540130 |
| Tuoteluokka  | 56M           |

**Kuvaus****Malli:**

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta **verkkomaisella rakenteella** ja tuhansilla rei'illä.

**Etu:**

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

**Käyttö:**

ABRANET®-tarraliuskat, joita voidaan käyttää tasohiomakoneissa tai käsikäytössä käsihiomatuen nro 567856 kanssa.

Maalien, täyte- ja pohjustusaineiden, (lasikuituvahvisteisten) muovien, ei-rautametalli- ja alumiiniseosten, huonekalun osien hiontaan.

**Tekninen kuvaus**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Rakeisuus                      | 80       |
| Sarja                          | ABRANET® |
| Hioma-aineen lyhenne           | A        |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %  |
| hiomalaikan leveys             | 70 mm    |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| hiomalaikan pituus | 125 mm                         |
| Tuotenimen määrite | 70×125 mm                      |
| Tuotetyyppi        | Tarrakiinnitteinen hiomapaperi |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                        | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                |           |
| CuZn                          | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi         | soveltuu          |                |           |
| puu                           | soveltuu          |                |           |
| lakka                         | soveltuu          |                |           |
| kuiva                         | soveltuu          |                |           |

## Tarvikkeet

|  |               |
|--|---------------|
| Käsihiomatuki, tarrakiinnitys Sopii hiomaliuskoille B×L<br>70X125 mm | 567856 70X125 |
|--|---------------|