



Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 23



Tilaustiedot

Tilausnumero	613510 23
GTIN	4018754058303
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili. (koko 3,2 – 5; 6-kulma).

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Huomautus:

Etu:

- Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	23
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta

Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613500 15
Kiintolenkkiavain Avainkoko 27 mm	613500 27
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613500 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613500 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613500 6
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613500 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613500 20
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613500 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613500 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 34 mm	613500 34
Kiintolenkkiavain Avainkoko 30 mm	613500 30
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613500 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613500 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613500 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613500 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613500 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613500 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613500 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613500 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613500 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm	613500 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 32 mm	613500 32

