



Kärkisarja ja käyttötyökalu 17 osaa, ESD



Tilaustiedot

Tilausnumero	676225
GTIN	4013288183934
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.**

Sisältö:

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 674200 koot 1/89; 2/89; 3/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 674220 koot 1/89; 2/89; 3/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 674247 koot 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: 1 kpl kuten nro 674250 koot TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl nro 674260 koko 5,5/89

ESD-ruuvitaltan kahva: 1 kpl ro 676415 "Rapidaptor"-pikavaihtoistukalla C/E 6,3

Tekninen kuvaus

Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

Valmistajamerkintä	KK 60 ESD
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Osien määrä	17
käyttötyökalu	Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä	ei
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX10/89 mm	674250 TX10/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 6/89 mm	674247 6/89
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Terän leveys / Kokonaispituus 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674200 2/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/89 mm	674220 1/89
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674200 3/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX25/89 mm	674250 TX25/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX30/89 mm	674250 TX30/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674220 3/89
Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili / koko pituus TX15/89 mm	674250 TX15/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674220 2/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Hex-plus-profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 3/89 mm	674247 3/89

Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-
profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 5/89 mm

674247 5/89

Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E
6,3pikavaihtoistukka, ESD Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm

676415 6,3

Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili /
koko pituus TX20/89 mm

674250 TX20/89

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko /
Kokonaispituus 1/89 mm

674200 1/89

Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-plus-
profiili Kuusikulma / Kokonaispituus 4/89 mm

674247 4/89