


**MIRKA****Tarrahiomalaikka ABRANET®, Ø 34 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567803 80     |
| GTIN         | 6416868362206 |
| Tuoteluokka  | 56M           |

**Kuvaus****Malli:**

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta **verkkomaisella rakenteella** ja tuhansilla rei'illä.

**Kuvaus mainosteksti:**

ABRANET®-tarrahiomalaikat

**Etu:**

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

**Käyttö:**

Maalien, täyte- ja pohjustusaineiden, (lasikuitu-)muovien, ei-rautametalli- ja alumiiniseosten, huonekalun osien hiontaan.

**Tekninen kuvaus**

|           |       |
|-----------|-------|
| Kiekon Ø  | 34 mm |
| Rakeisuus | 80    |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Sarja                          | ABRANET®           |
| Hioma-aine                     | Alumiinioksidi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne           | A                  |
| Hioma-aineen alusta            | Polyamidikudos     |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %            |
| Tuotenimen määrite             | Ø 34 mm            |
| suurin sallittu kehänopeus     | 40 m/s             |
| Tuotetyyppi                    | Tarrahiomalaikka   |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                        | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                |           |
| CuZn                          | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi         | soveltuu          |                |           |
| puu                           | soveltuu          |                |           |
| lakka                         | soveltuu          |                |           |
| kuiva                         | soveltuu          |                |           |