



Housut CANVAS 320, musta, Valmiskoot DE: 48



Tilaustiedot

Tilausnumero	091362 48
GTIN	4030913039855
Tuoteluokka	09R

Kuvaus

Malli:

Vankka **Canvas 320 -työasusarjatarjoaa** erinomaisen suojauksen vaihtelevissa työolosuhteissa. Vyötäröllä oleva kuminauha takaa käyttömukavuuden. Hyvä viillon- ja kulutuksenkesto kuormitukselle alttiiden kohtien Cordura®-vahvikkeiden ansiosta. Helppohoitoinen kangas on Teflon®-käsittelyn ansiosta likaa ja vettä hylkivä. **3M™ Scotchlite™ -heijastimet** parantavat näkyvyyttä pimeässä.

Housuissa on seitsemän vyölenkkiä.

- **Cordura®-vahvikkeiset polvipehmusetaskut.**
- **Sertifioitu normin EN 14404 mukaan polvipehmusteineen.**
- **Vahvistetut takataskut.**
- **Kaksi Cordura®-sivutaskua.**
- **Kaksinkertaiset Cordura®-mittataskut.**
- **Reisitasku ja matkapuhelintasku.**
- **Vetoketju edessä.**

Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Muut värit tilauksesta.

Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiesta.

Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä
Kangaskoostumus: 35 % puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus: 320 g/m²
Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Tekninen kuvaus

Valmiskoot DE	48
Koko FR	44
Sarja	CANVAS 320
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus	320 g/m ²
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu	ei valkaisua
Kemiallinen pesu	Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus	hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys	kohtalaisen kuuma, 150 °C asti.
Väri	musta
Tuotetyyppi	Työhousut

Tarvikkeet

Polvipehmusteet, vakio 1 pari Tyyppi KNEE	091802 KNEE
---	-------------