

Garant**Reikäsahasarja, Tyyppi: 19-121****Tilaustiedot**

Tilausnumero	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Bimetalli-reikäsahavalikoima, yleiset reikäsahahalkaisijat. HSS-sekahammastus takaa rauhallisen pyörinnän ja pitkän käyttöiän.

Muototarkka kovavaahtoaalusta varmaan pitoon ja helppoon reikäsahojen poimintaan Pinottava Systembox-järjestelmälaatikko.

Toimituksen sisältö:

Iskuilta suojattu muovilaatikko bimetalli-reikäsahoille, liitinvarsille ja keskiöporille.

Tekninen kuvaus

Osien määrä	23
Liitinvarsien lkm	2
Reikäsaha-Ø	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Keskiöporien lkm	5
Tuotetyyppi	Reikäsaha

Tarvikkeet

Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 57 mm	589010 57
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 19 mm	589010 19
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 44 mm	589010 44
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 92 mm	589010 92
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 95 mm	589010 95
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4-2	630310 4-2
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 51 mm	589010 51
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 121 mm	589010 121
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 76 mm	589010 76
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 105 mm	589010 105
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 22 mm	589010 22
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 25 mm	589010 25
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 38 mm	589010 38
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 29 mm	589010 29
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 35 mm	589010 35
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 68 mm	589010 68
Bimetalli-reikäsaha Halkaisija 83 mm	589010 83
HSS-keskiöpora Tyyppi 6KT	589428 6KT
Kiinnitysvarsi Tyyppi 210S	589305 210S
Kiinnitysvarsi Tyyppi 30	589305 30