

**JOKER 6000 Switch -kiintoavain/räikkälenkkiavainsarja,, Avainten määrä: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614880 11
GTIN	4013288167521
Tuoteluokka	63F

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 avain nro 614870: koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	11
Avainkoko	8 mm
Avainkoko	18 mm
Avainkoko	19 mm
Avainkoko	10 mm

Avainkoko	11 mm
Avainkoko	12 mm
Avainkoko	13 mm
Avainkoko	14 mm
Avainkoko	15 mm
Avainkoko	16 mm
Avainkoko	17 mm
Valmistajamerkintä	6000 Joker 11 sarja 1
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	taittolaukku
Avainkoon mitat	metriset mitat
Päätyrajoitin leuan puolella	kyllä
Pitotoiminto leuan puolella	kyllä
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 19 mm	614870 19
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 13 mm	614870 13
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 15 mm	614870 15
	614870 10

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 10 mm

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 11 mm

614870 11

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 8 mm

614870 8

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 18 mm

614870 18

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 16 mm

614870 16

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 14 mm

614870 14

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 12 mm

614870 12

JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 17 mm

614870 17