



STEITZ SECURA

## Nauhanilkkurit antrasiitti OSLO Bau GORE II, S3 NB, EU-kokojärjestelmä: 37



### Tilaustiedot

Tilausnumero	092785 37
GTIN	4044348487778
Tuoteluokka	09C

### Kuvaus

#### Malli:

Nauhanilkkurit OSLO Bau GORE II, GORE-TEX®-kalvo tekee joustavaa nahkaa olevasta pintamateriaalista hengittävän ja myös vedenpitävän. **SECURA VARIO® -kantavaimennus.**

- **Umpinainen läppä.**
- **Perbunan Alpine -ulkopohja, antrasiitti.**
- **Topattu reunus.**
- **Sisäpohja aitoa nahkaa.**
- **Vahvistettu kärkisuojaus.**
- **Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.**

#### Standardi:

Nauhanilkkurit OSLO Bau GORE II, GORE-TEX®-kalvo tekee joustavaa nahkaa olevasta pintamateriaalista hengittävän ja myös vedenpitävän.

- **Umpinainen läppä.**
- **Perbunan Alpine -ulkopohja, antrasiitti.**
- **Topattu reunus.**
- **Sisäpohja aitoa nahkaa.**
- **Vahvistettu kärkisuojaus.**
- **Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.**

#### Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Huomautus:**

Leveä malli XB numerolla 092786.

Varastotuotteena EU-koot 39 – 46, tilaustuotteena EU-koot 39 – 51.

**Huomautus mainosteksti:**

Leveä malli XB numerolla 092786.

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: teräs

Naulaanastumissuojaus: teräs

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C

Kylmäneristys: -20 °C asti

Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

---

## Tekninen kuvaus

Kylmäneristys	-20 °C asti
Naulaanastumissuojaus	teräs
EU-kokojärjestelmä	37
Varvassuojuksen materiaali	teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Suojausluokka	S3
Sukupuoli	Miehille
Tuotetyyppi	Turvasaappaat