



## Kuusiokoloväänninsarja, pitkä. jauhemaalattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	627141 9
GTIN	7610733088904
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

#### Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää - voidaan kallistaa kaltevuuteen 30° saakka.

Pinta niklattu, kromattu ja **jauhemaalattu**. Särmät kevyesti pyöristetyt.

PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

#### Etu:

Oikea ruuviavain löytyy nopeasti selkeiden väritunnusten avulla.

#### Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627140: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Säilytykseen: Muoviteline

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	9
Avainkoon mitat	metriset mitat
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pinta	Nikkelöity, jauhemaalattu
värikoodaus	kyllä
Pallopää pitkässä varressa	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Kuusiokoloväänin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jauhemaalattu Kuusikulma 3 mm	627140 3
Kuusiokoloväänin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jauhemaalattu Kuusikulma 4 mm	627140 4
Kuusiokoloväänin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jauhemaalattu Kuusikulma 2 mm	627140 2
Kuusiokoloväänin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jauhemaalattu Kuusikulma 8 mm	627140 8
Kuusiokoloväänin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jauhemaalattu Kuusikulma 6 mm	627140 6
Kuusiokoloväänin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jauhemaalattu Kuusikulma 5 mm	627140 5
Kuusiokoloväänin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jauhemaalattu Kuusikulma 10 mm	627140 10
Kuusiokoloväänin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jauhemaalattu Kuusikulma 2,5 mm	627140 2,5
Kuusiokoloväänin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, jauhemaalattu Kuusikulma 1,5 mm	627140 1,5