

FRIEDRICH**Räikkä, 1/2" lukittava, suunnanvaihdin, täyseristetty****Tilaustiedot**

Tilausnumero	643810
GTIN	4007555360494
Tuoteluokka	66A

Kuvaus**Malli:**

Muovieriste **1000 volttiin** saakka stadardien **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti.

Standardi:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 643810/643841).

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Kokonaispituus: 260 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Kokonaispituus	260 mm
Pinta	muovieristys
Tuotetyyppi	Räikkä

Tarvikkeet

643841 24

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 24 mm

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 14 mm 643840 14

Jatkokappale, 1/2" täyseristetyt Kokonaispituus 250 mm 643820 250

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 10 mm 643841 10

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 12 mm 643840 12

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 19 mm 643840 19

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 16 mm 643841 16

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 12 mm 643841 12

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 17 mm 643840 17

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 17 mm 643841 17

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 22 mm 643840 22

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 16 mm 643840 16

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 13 mm 643840 13

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 27 mm 643840 27

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 18 mm 643841 18

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 11 mm 643841 11

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 24 mm 643840 24

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 10 mm 643840 10

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 22 mm 643841 22

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 14 mm 643841 14

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 18 mm 643840 18

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa täyseristetyt Avainkoko 11 mm 643840 11

Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 13 mm 643841 13

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/2 tuumaa täyseristetyt Kuusikulma 6 mm	643830 6
Kuusiohylys, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt Avainkoko 19 mm	643841 19
Jatkokappale, 1/2" täyseristetyt Kokonaispituus 125 mm	643820 125
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/2 tuumaa täyseristetyt Kuusikulma 5 mm	643830 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/2 tuumaa täyseristetyt Kuusikulma 8 mm	643830 8