



FlexiVision 100 ja FlexiScope 3 -kamerankahva, Tyyppi: EXTENDED



Tilaustiedot

Tilausnumero	492864 EXTENDED
GTIN	2050001957054
Tuoteluokka	49C

Kuvaus

Malli:

FlexiVision 100 on kameran perusyksikkö teollisuuden käyttökohteisiin. Sen monipuolisten toimintojen avulla tarkistuksen aikana saadaan enemmän kuvatietoja, jolloin tarkistusprosessi voidaan suorittaa tehokkaammin ja varmemmin. Kuvan suoratulostus HD-näyttöön (tietokonetta ei tarvita). Kuvat voidaan tallentaa USB-muistitikulle. Laitteeseen voidaan yhdistää liitäntälaitteita, kuten FlexiScope 3 -kamerankahva ja HD-kamerapää.

FlexiScope 3 -kamerakahvaan sopivat kaikki FlexiScope 2- ja 3-anturit. Kahvassa terien LED-valonlähde.

Etu:

- Täysi HD-resoluutio (1920×1080)
- Kuvadokumentaatio

Innovatiivisten videoalgoritmien avulla voidaan korostaa optisesti ominaisuuksia (selektiivinen värin mukautus). Optinen suodatin savua ja käryä vastaan käynnissä olevien pakokaasulaitteiston tarkistamiseen.

Toimituksen sisältö:

Kameran perusyksikkö FlexiVision 100, FlexiScope 3 -kameran kahva sekä DVI-kaapeli, USB-muistitikku, verkkolaite, puhdistusmateriaali ja kuljetuslaukku.

Erikoistarvike:

FlexiScope 2 ja 3 anturia 492876- 492889.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Endoskooppi

Tarvikkeet

FlexiScope 2 ja 3 anturia kamerankahvaan, suora katselukulma Anturin pituus 150 mm	492876 150
FlexiScope 2 ja 3 anturia kamerankahvaan, sivuttainen katselukulma Anturin pituus 110 mm	492888 110
FlexiScope 2 ja 3 anturia kamerankahvaan, suora katselukulma Anturin pituus 110 mm	492878 110
FlexiScope 2 ja 3 anturia kamerankahvaan, sivuttainen katselukulma Anturin pituus 135 mm	492887 135
FlexiScope 2 ja 3 anturia kamerankahvaan, sivuttainen katselukulma Anturin pituus 170 mm	492889 170
FlexiScope 2 ja 3 anturia kamerankahvaan, sivuttainen katselukulma Anturin pituus 150 mm	492886 150
FlexiScope 2 ja 3 anturia kamerankahvaan, suora katselukulma Anturin pituus 135 mm	492877 135