




## Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pitkä ja lyhyt haara, kuulapää jauhemaalattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	627377 9
GTIN	7610733243778
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

#### Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Pinta niklattu, kromattu ja **jauhemaalattu**, oikea avain löytyy helposti selkeiden "Rainbow"-värikoodien avulla.

#### Käyttö:

Lyhyen kahvan ja 100°:n kulman ansiosta käyttö on mahdollista myös vaikeapääsuisissä paikoissa.

#### Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627370 / 627372: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Säilytykseen: muoviteline

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	9
Pakkaus	Muoviteline
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

### Tarvikkeet

Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapääjauhemaalattu Kuusikulma 2 mm	627372 2
Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapääjauhemaalattu Kuusikulma 10 mm	627372 10
Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapääjauhemaalattu Kuusikulma 4 mm	627372 4
Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapääjauhemaalattu Kuusikulma 5 mm	627372 5
Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapääjauhemaalattu Kuusikulma 2,5 mm	627372 2,5
Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapääjauhemaalattu Kuusikulma 3 mm	627372 3
Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapääjauhemaalattu Kuusikulma 6 mm	627372 6
Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapääjauhemaalattu Kuusikulma 1,5 mm	627372 1,5
Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapääjauhemaalattu Kuusikulma 8 mm	627372 8