



Huoltotyökalulaukku ALL.IN.ONE, pyörät, 4 vetolaatikkoa, tyhjä



Tilaustiedot

Tilausnumero	693150
GTIN	8024482179032
Tuoteluokka	64A

Kuvaus

Malli:

Luja työkalulaukku polypropeenilla, varustettu pyörin (4 vankkaa pyörää ja teleskooppivarsi) ja 2 sivukahvaa. Kansi ja etusuojus irrotettavat. Voidaan lukita keskitetysti sylinterilukolla tai jokainen kansi erikseen riippulukolla. Kansilokerossa irrotettava lokerikkolevy, etulokerossa 4 vetolaatikkoa, joissa on ulosvetopysäytin.

Laukun sisustus:

1 irrotettava lokerikkolevy
1 vetolaatikko 30 mm, tyhjä, nro 693177
2 vetolaatikkoa 60 mm, tyhjä, nro 693182
1 vetolaatikko 95 mm, 5 erikokoista pienosalokeroa.

Erikoistarvike:

Pyöräsarjassa 4 pyörää (360° kääntyvät) nro 693160. Työkalualusta asennettavaksi yläkanteen nro 693170 / 693175 (voidaan asentaa vain 1 alusta).

Huomautus:

Yksilöllinen varustelu erilaisilla vetolaatikoilla mahdollista. Tarkasti sopivat kovavaahtoalustat ovat muovattavissa eForm-Konfiguratorilla. Varalukko sekä 2 avainta saatavilla nrolla 693161 ja yksittäisiä varavetolaatikoita nrolla 693177 - 693189.

Laukun ominaisuus: Iskunkestävä

Ulkomitta pituus: 581 mm

Ulkomitta leveys: 381 mm

Ulkomitta korkeus: 455 mm

Paino: 13,2 kg

Tekninen kuvaus

Paino	13,2 kg
Ulkomitta leveys	381 mm
Ulkomitta korkeus	455 mm
Ulkomitta pituus	581 mm
Raaka-aine	PP
laukun kuormitettavuus	50 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Laukun ominaisuus	Iskunkestävä
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Työkalulaukun lukko Tyyppi 1	693161 1
Teleskooppivarsi Tyyppi 1	693165 1
Vetolaatikko 95 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta	693189
Vetolaatikko 30 mm, tyhjä	693177
Vetolaatikko 95 mm, tyhjä	693187
Vetolaatikko 60 mm, tyhjä	693182
Vetolaatikko 60 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta	693184
Vetolaatikko 30 mm, rasteroitu vaahtomuovialusta	693179