

Teräspeltinen asentajanlaukku, Tyyppi: 830



Tilaustiedot

Tilausnumero	693470 830
GTIN	2050001021793
Tuoteluokka	66K

Kuvaus

Malli:

1 mm paksu teräslevy, prässätyt reunaurat. 2 kantokahvaa ja kannessa avautumisrajoitin. Lukittavissa riippulukolla (alkaen nrosta 085830).

Pintakäsittely:

RAL 7001 hopeanharmaaksi **jauhemaalattu**.

Ulkomitta pituus: 830 mm

Ulkomitta leveys: 440 mm

Ulkomitta korkeus: 340 mm

käyttöpituus: 790 mm

käyttöleveys: 170 mm

käyttökorkeus: 50 mm

Tekninen kuvaus

käyttöpituus	790 mm
Ulkomitta leveys	440 mm
Ulkomitta korkeus	340 mm
käyttöleveys	170 mm
käyttökorkeus	50 mm

Ulkomitta pituus	830 mm
Paino	21 kg
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

ALUTITAN-riipulukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085868 50
Numeroyhdistelmälukko Kotelon Ø 40 mm	085885 40
Sylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085890 50
SylinterilukkosarjaSarjassa 4 osaa, sarjalukittava Kotelon Ø 40 mm	085865 40
Numeroyhdistelmälukko Kotelon Ø 40 mm	085830 40
Tarkkuussylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085855 40
Sylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085866 40
Numeroyhdistelmälukko Kotelon Ø 50 mm	085831 50
Tarkkuussylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Sylinterilukko, vakiolaatuyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085860 50
Sylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085880 50
Sylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085882 40
Tarkkuussylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085850 50
Tarkkuussylinterilukkosarjalukittava Kotelon Ø 50 mm	085870 50
Tarkkuussylinterilukko, korkea sankasarjalukittava Kotelon Ø 40 mm	085876 40
Numerolukko, korkea sanko Kotelon Ø 50 mm	085832 50