



PrecisionBit-valikoima 10 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	675620
GTIN	7610733216185
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet E 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu.

Sisältö:

Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 674205 1 kpl koot 1; 2

Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 674225 1 kpl koot 1; 2

Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 674248 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20

Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, urakantaruuveille: Nro 674257 à 1 kpl koot 4; 5,5; 6,25

Tekninen kuvaus

Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Valmistajamerkintä	PrecisionBits
Osien määrä	10
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Terän leveys / Kokonaispituus 5,5 mm	674257 5,5
PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2 mm	674205 2
PrecisionBit Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2 mm	674225 2
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Terän leveys / Kokonaispituus 4 mm	674257 4
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Terän leveys / Kokonaispituus 6,25 mm	674257 6,25
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
PrecisionBit Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1 mm	674225 1
PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1 mm	674205 1