

**Bits-teräsarja 61 osaa, Tyyppi: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	675900 M
GTIN	4013288102058
Tuoteluokka	63H

Kuvaus**Sisältö:**

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu; 1 pikaliitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 3 kpl koko 1/25; 6 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675320 3 kpl koko 1/25; 6 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675240 à 1 kpl koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille, kuulapää: Nro 675270 à 1 kpl koot 2,5; 3; 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: Nro 675350 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-ruuveille: Nro 675370 à 1 kpl koot 2; 3; 4; 5

Pikaliitäntävarsi: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Bit-kuusiovarsi	C 6,3
-----------------	-------

Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	TriWing
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Osien määrä	61
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX30	675350 TX30
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX15	675350 TX15
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 2 mm	675240 2
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675200 3/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 2,5 mm	675240 2,5
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675320 3/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX27	675350 TX27
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX10	675350 TX10
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3- kuulap Kuusikulma 4 mm	675270 4
TRI-WING®-kärki, 1/4 tuumaa C 6,3 TRI-WING®-profiili 2	675370 2

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3- kuulap Kuusikulma 5 mm	675270 5
TRI-WING®-kärki, 1/4 tuumaa C 6,3 TRI-WING®-profiili 3	675370 3
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3- kuulap Kuusikulma 2,5 mm	675270 2,5
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3- kuulap Kuusikulma 6 mm	675270 6
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX20	675350 TX20
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3- kuulap Kuusikulma 3 mm	675270 3
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675240 6
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675240 3
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm	675240 4
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675200 2/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675320 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX25	675350 TX25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX40	675350 TX40
TRI-WING®-kärki, 1/4 tuumaa C 6,3 TRI-WING®-profiili 4	675370 4
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675200 1/25